

**Micromètre digital, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Classe d'article	42B

Description**Exécution:**

Affichage bien lisible. Surfaces de mesure en carbure rapporté.
Lecture numérique et analogique. Corps métallique étanche aux projections d'eau et à la poussière.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032. 1 cône enfichable pour la mesure de surfaces courbes. 1 étalon de réglage.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Erreur admissible	5 µm
Type de pile	Piles boutons
Plage de mesure	50 - 75 mm
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	B2

Ø broche	6,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Pas de broche	0,5 mm
Indice de protection IP	IP 54
Norme	DIN 863
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032