

**Garant****Porte-plaquettes Medium pour carottage, à gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 44/60mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 274012 44/60  |
| GTIN             | 4067263778707 |
| Classe d'article | 21U           |

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes 275000 – 275015.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ø min. 1ère gorge $D_1$         | 44 mm    |
| Ø max. 1ère gorge $D_2$         | 60 mm    |
| Profondeur coupe max. $t_{max}$ | 26 mm    |
| Type d'utilisation              | à gauche |
| Clé système                     | oui      |
| Largeur de gorge $w$            | 3 mm     |

Type de produit

Porte-plaquettes