

Garant**Porte-plaquettes Medium pour carottage, à gauche, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 42/60mm****Données de commande**

N° commande	274022 42/60
GTIN	4067263021735
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275000 – 275015.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère gorge.

Description technique

Ø min. 1ère gorge D_1	42 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	28 mm
Ø max. 1ère gorge D_2	60 mm
Type d'utilisation	à gauche
Clé système	oui
Largeur de gorge w	4 mm

Type de produit

Porte-plaquettes