

Garant**Fraise à chanfreiner à 45° hautes performances, Queue cylindrique, Ø D: 20mm****Données de commande**

N° commande	216460 20
GTIN	4045197553065
Classe d'article	210

Description**Utilisation:**

Pour un usinage efficace de chanfreins particulièrement petits. Pour le chanfreinage en poussant ou en tirant à des vitesses élevées. **Chanfreinage en tirant possible à partir de la réf. 6.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,6** avec l'embout **674252 réf. 6IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	20 mm
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Plaquette adaptée	SC.. 05T104
Ø chanfreinage max. D_{max}	26,7 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Nombre de dents Z	6
Ø D	20 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Angle d'attaque κ	45 degré

Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219828