

Garant**Fraise à chanfreiner à 45°, avec filetage, Ø D: 33,5mm****Données de commande**

N° commande	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø dents D _c	33,5 mm
Ø chanfreinage max. D _{max}	45,8 mm
Longueur de col L ₁	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Filetage attachement M	M16
Ø insertion min. D _{min}	46 mm
Longueur totale L _{tot}	40 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Nombre de dents Z	5

Type de queue	avec filetage
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219805