

Garant**Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Ø D: 16mm****Données de commande**

N° commande	216100 16
GTIN	4045197133465
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø chanfreinage max. D_{max}	28,3 mm
Plaquette adaptée	SD.. 090308
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Longueur de col L_1	20,5 mm
Nombre de dents Z	2
Ø D	16 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Angle d'attaque κ	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard

Type de produit

Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

219805

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm

211750 3,8

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

219804