



Positionneur magnétique, Ferrite



Données de commande

N° commande	085964
GTIN	5012095018698
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Avec angles de **30°**, **45°**, **60°**, **75°** et **90°**. Thermorésistant jusqu'à 180 °C.

Description technique

Ø alésage	5 mm
Puissance d'attraction max.	100 N
Epaisseur	12 mm
Poids	0,3 kg
Hauteur	65 mm
Résistance max. à la température	180 °C
Longueur	100,5 mm
Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Positionneurs magnétiques

