



Fraise à lamer à 45° KOMET®, Queue Weldon, Pour vis DIN à tête fraisée: M20



Données de commande

N° commande	216600 M20
GTIN	4047109013032
Classe d'article	24D

Description

Utilisation:

Pour l'**ébavurage** de trous ronds et oblongs et pour le fraisage de rainures trapézoïdales. Pour les chanfreinages suivant DIN fin pour les vis DIN M10 – M20.

Des conditions d'utilisation strictes sont indispensables (non utilisables sur perceuses).

Remarque(s):

Plaquettes triangulaires adaptées, voir 216700; 216740; 216770.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239653 10IP (2,8 Nm)
Plaquette adaptée	TO.. 1403
Plaquette réversible 216700 ; 216740 ; 216770	26-660
Pour vis DIN à tête fraisée	M20
Ø queue D _s h6	20 mm
Ø chanfreinage max. D _{max}	37 mm
Nombre de dents Z	2
Nombre de plaquettes	2
Ø fraisage D	19 mm
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Type de queue	Queue Weldon

Arrosage interne	non
Angle de lamage	90 degré
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 10IP	239653 10IP
--	-------------