



Soufflette de sécurité avec tuyau fixe «StarTip», Longueur tuyau de soufflage: 90mm



Données de commande

N° commande	080251 90
GTIN	2050000970269
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Comprend six orifices séparés pour créer un effet vaporisant ; en outre, la soufflette est conforme aux normes de sécurité EU-OSHA.

Soufflettes avec débit d'air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.

Soufflette de sécurité (série 208) avec embout insonorisé (79 dB(A)).

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Livraison:

Avec raccord en acier 080290 réf. 1/4.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l'Eurostandard 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Description technique

Longueur tuyau de soufflage	90 mm
Bruit de refoulement	79 dB(A)
Débit	190 l/min
Type de produit	Pistolet

Accessoires

Garde, transparente pour soufflettes Ø ext. 100 mm	080256 100
Kit support magnétique série	080261
Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080290 1/4