

**Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	637687 19
GTIN	4067263080480
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Avec isolation en plastique **jusqu'à 1000 V**, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils **100% isolés** (637681 – 637689) peuvent être combinés entre eux.

Description technique

Ø côté réception	31 mm
Ouverture	19 mm
Longueur	47 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Surface	isolation en plastique
Avec profil AS-Drive	non
Type de produit	Douille

