

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Contenance (ml ou l): 200**Données de commande**

N° commande	088006 200
GTIN	4067263120551
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Efficacité de dégraissage maximale grâce à la technologie hybride. Les extraits végétaux dissolvent saletés incrustées, graisses spéciales, huiles, suie, traces de caoutchouc, bitumes, cires et pâtes, qui sont ensuite rapidement éliminés grâce à la technologie à base de tensioactifs. Jerrican en plastique de 200 litres.

Power Force est un nettoyant aqueux, peu moussant, à base de matières premières renouvelables. Les ingrédients actifs naturels permettent de dissoudre de manière puissante les saletés sans attaquer les surfaces. Une odeur agréable, l'absence de solvant et de COV en font le compagnon idéal pour un travail puissant et sûr. Power Force constitue une alternative efficace aux solvants. Outre l'application manuelle, il peut être utilisé dans des laveuses de pièces. Dans cette application, le nettoyant peut être utilisé plusieurs fois et soutient le concept de cycle. Cela permet non seulement d'économiser des ressources, mais aussi d'éviter les déchets. Grâce à la certification NSF, le nettoyant peut être utilisé non seulement pour la maintenance, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire.

- **Exempt de marquage.**
- **Utilisation manuelle et mécanique.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Plage de températures	2 - 40 °C
Point d'ébullition	100 °C
Couleur	transparent
Durabilité	GARANT GreenPlus
Forme	liquide
pH	10,5 - 11
Contenu	200 l
Température de stockage	2 - 35 °C
Densité	1,007 g/cm ³
Exécution	Fût
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel