

**Garant****RDMW 12T3 MOTN, HB7520, Type: UNI**

## Données de commande

N° commande	212285 UNI
GTIN	4045197302540
Classe d'article	21A

## Description

**Exécution:**

**Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.**

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Code ISO plaquette: RDMW 12T3 MOTN

Type: UNI

## Description technique

Type	UNI
Code ISO plaquette	RDMW 12T3 MOTN
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7520
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	275 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	275 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	210 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	240 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		