


Garant**RDNX 1604 MOEN positif, HB7635, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	212307 INOX
GTIN	4045197527240
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Description technique

Type	INOX
Code ISO plaquette	RDNX 1604 MOEN
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7635
Avance f_z par dent	0,3 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		