

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm



Données de commande

N° commande	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Code ISO porte-outils	A20X SDUCR/L11
Série	Master Mute
Taille plaquette	11 mm
Déport L ₃	13 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Longueur totale L	177 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur de col L ₁	100 mm
Ø queue D _s	20 mm
Plage non serrable S	120 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage