

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm****Données de commande**

N° commande	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Angle d'attaque κ	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Longueur totale L	151 mm
Ø queue D_s	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	A16X SDUCR/L07
Déport L_3	11 mm
Longueur de col L_1	80 mm
Plage non serrable S	96 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage