

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Longueur totale L	222 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 47
Taille plaquette	11 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Code ISO porte-outils	A25X STFCLR/L11
Longueur de col L ₁	125 mm
Ø queue D _s	25 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Déport L ₃	17 mm
Plage non serrable S	155 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage