

Garant
Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 40/16mm

Données de commande

N° commande	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Classe d'article	29E

Description
Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Longueur totale L	345 mm
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Taille plaquette	16 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Code ISO porte-outils	A40X STFCL/L16
Ø queue D_s	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Déport L_3	27 mm
Plage non serrable S	240 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche

Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage