

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Classe d'article	29E

**Description****Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

**Remarque(s):**

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Déport $L_3$	22 mm
Longueur totale L	277 mm
Longueur de col $L_1$	160 mm
Ø queue $D_s$	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Série	Master Mute
Code ISO porte-outils	A32X STFCL/L16
Plage non serrable S	192 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage