

**BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	227148 INOX
GTIN	4960664731152
Classe d'article	25A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$. 90° précis jusqu'à $a_p = 4$ mm.

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Type	INOX
Avance f_z par dent	0,05 – 0,08 mm
Nuance	PR1535
Code ISO plaquette	BDMT 070302 ER-JS
Nuance	PR1535
Type d'outils	HM
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		