

Mitutoyo**Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 300mm****Données de commande**

N° commande	445136 300
GTIN	4946368859248
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Règle absolue, aucun nouveau réglage du point de référence après redémarrage et vitesse de déplacement illimitée. Grand volant facile à manipuler. Pointe à tracer en carbure rapporté et sortie de données Digimatic. Grand affichage LCD (hauteur des chiffres: 12 mm) pour une lecture aisée et sans erreur.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443510 réf. 300.

Accessoire(s):

Support 445180, câble de données 497080.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Section règle	35×12 mm
Surface base, longueur	149 mm
Surface base, largeur	100 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357

Erreur admissible	0,03 mm
Hauteur traçage	300 mm
Lecture	0,01 mm
Autonomie des piles env.	20000 h
Nombre de piles incluses	1
Norme	Norme usine
Hauteur des chiffres	12 mm
Interface	Port USB
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Fonction de preset	oui
Méetrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024630 300
Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024640 300

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 300 mm	443510 300