

**Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 5×D, Type: 12****Données de commande**

N° commande	232250 12
GTIN	4045197589033
Classe d'article	22G

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 12 - 12,5 mm

Long. utile L₁: 60,3 mm

Ø queue D_s: 20 mm

Long. queue L_s: 50 mm

Vis de serrage: 232990 TX7

Description technique

Plage Ø D _c	12 - 12,5 mm
Vis de serrage	232990 TX7
Ø queue D _s	20 mm
Long. utile L ₁	60,3 mm
Long. queue L _s	50 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini
0,6 Nm

211750 0,6

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX7

232990 TX7

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7