

Garant**Micromètre numérique HCT IP67 et Bluetooth, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	421575 50-75
GTIN	4067263036678
Classe d'article	41B

Description**Exécution:**

Micromètre IP67 HCT innovant avec Bluetooth 5.0 et **grands chiffres de 12 mm** sur affichage à fort contraste. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. La fonction d'arrêt automatique permet d'atteindre une très grande autonomie des piles. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure et chanfreinées. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro à n'importe quelle position.

Compatible avec l'application mobile HCT en option (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible gratuitement pour Android et iOS) et l'application HCT Windows (disponible pour Windows). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2032. 1 étalon de réglage.

Description technique

Plage de mesure	50 - 75 mm
-----------------	------------

Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Exécution surface de mesure	Carbure
Pas de broche	1 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	12 mm
Nombre d'étalons de réglage	1
Série	HCT
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	3 µm
Type de pile	Piles boutons
Lecture	0,0005 pouce
Exécution broche	trempées et rectifiées
Indice de protection IP	IP 67
Ø broche	6,5 mm
Etalonnage	B2
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Application HCT Windows
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Bluetooth
Commutation mesure relative/absolue	oui
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

022050 100

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage
Plage de mesure maximale 100 mm

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de
mesure maximale 100 mm

022040 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032