

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	31 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L_3	16 mm
Longueur de tête L_1	40 mm
Longueur totale L	200 mm
Code ISO porte-outils	A25R SDQCR/L11
Ø queue D_s	25 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage