

**Tuyau souple en PU, bleu, Longueur 25 m, Ø int. tuyau (dim. nominales): 13mm****Données de commande**

N° commande	080221 13
GTIN	7391390300461
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Tuyau en polyuréthane très léger, souple et résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux huiles, solvants et solutions non aqueuses. Pression de service 16 bars.

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de -15 °C à 60 °C.

**Description technique**

Ø ext. tuyau	18 mm
Matière	Tuyau souple en PU
Longueur tuyau	25 m
Ø int. tuyau (dim. nominales)	13 mm
Couleur	bleu
Pression de service max.	16 bar
Attribut des noms de produit	Longueur 25 m
Type de produit	Tuyau

