

## HEDI

### Enrouleur de câble entièrement en plastique, Type: 50R



#### Données de commande

N° commande	081103 50R
GTIN	4003644024186
Classe d'article	08B

#### Description

##### Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.

- **Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Agréée pour une utilisation de brève durée à l'extérieur.

##### Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

#### Description technique

Système de diagnostic disponible	oui
----------------------------------	-----

Matériau boîtier	Plastique
Classe de câble	H05RR-F
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Conception du câble	3G1,5
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur câble	50 m
Couleur du câble	noir
Indice de protection IP	IP 44
Nombre de prises	3
Tension nominale	250 V
Matériau câble	Caoutchouc
Type de produit	Enrouleurs de câble