

**Garant****Corps de base pour outil d'ébavurage universel, pour Ø alésage d: 6mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 156770 6      |
| GTIN             | 4067263964759 |
| Classe d'article | 15A           |

**Description****Exécution:**

Pour **l'ébavurage en avalant et en tirant** des alésages en **une seule passe**. **Manipulation aisée** sur toutes les machines et **remplacement rapide** des couteaux ébavureurs. L'outil d'ébavurage se compose **d'un corps de base, d'un couteau ébavureur et d'une vis de fixation**.

**Utilisation:**

Pour **perceuses d'établi ou à colonne, fraiseuses classiques** et **centres d'usinage CNC**. Veiller à la présence de conditions de serrage stables. **Ne convient pas pour les machines manuelles**.

**Remarque(s):**

**Couteau non fourni**. Commander séparément le couteau adapté 156775. Vis de fixation fournie. Vis de fixation de rechange, voir code art. 156780.

**Description technique**

|   |            |
|---|------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>                        | 8 mm       |
| Longueur totale L                             | 115 mm     |
| Pour Ø alésage                                | 6 mm       |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/tr |
| Cote de programmation e                       | 12 mm      |
| Longueur de col L <sub>1</sub>                | 53 mm      |
| Taille de lame adaptée                        | 5          |
| Arrosage interne                              | non        |
| Bague de couleur                              | Sans       |

