

**Garant****Corps de base pour outil d'ébavurage universel, pour Ø alésage d: 3,5mm****Données de commande**

N° commande	156770 3,5
GTIN	4067263964704
Classe d'article	15A

**Description****Exécution:**

Pour l'**ébavurage en avalant et en tirant** des alésages en **une seule passe**. Manipulation **aisée** sur toutes les machines et **remplacement rapide** des couteaux ébavureurs. L'outil d'ébavurage se compose **d'un corps de base, d'un couteau ébavureur et d'une vis de fixation**.

**Utilisation:**

Pour **perceuses d'établi ou à colonne, fraiseuses classiques** et **centres d'usinage CNC**. Veiller à la présence de conditions de serrage stables. **Ne convient pas pour les machines manuelles**.

**Remarque(s):**

**Couteau non fourni**. Commander séparément le couteau adapté 156775. Vis de fixation fournie. Vis de fixation de rechange, voir code art. 156780.

**Description technique**

Pour Ø alésage	3,5 mm
Longueur totale L	85 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	29 mm
Cote de programmation e	10 mm
Taille de lame adaptée	3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans

