

Garant**Corps de base pour outil d'ébavurage universel, pour Ø alésage d: 19mm****Données de commande**

N° commande	156770 19
GTIN	4067263965022
Classe d'article	15A

Description**Exécution:**

Pour **l'ébavurage en avalant et en tirant** des alésages en **une seule passe**. **Manipulation aisée** sur toutes les machines et **remplacement rapide** des couteaux ébavureurs. L'outil d'ébavurage se compose **d'un corps de base, d'un couteau ébavureur et d'une vis de fixation**.

Utilisation:

Pour **perceuses d'établi ou à colonne, fraiseuses classiques** et **centres d'usinage CNC**. Veiller à la présence de conditions de serrage stables. **Ne convient pas pour les machines manuelles**.

Remarque(s):

Couteau non fourni. Commander séparément le couteau adapté 156775. Vis de fixation fournie. Vis de fixation de rechange, voir code art. 156780.

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Ø queue D _s	16 mm
Pour Ø alésage	19 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,1 mm/tr
Longueur de col L ₁	80 mm
Cote de programmation e	12 mm
Taille de lame adaptée	5
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans

