

**Garant****Mandrins porte-fraises Weldon Type AD avec arrosage en bout, BT 30 A = 100, Ø serrage D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	302591 12
GTIN	4067263983941
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Avec canaux d'arrosage obturables.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de rechange 309900	12
Ø ext. D	42 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	12 mm
Support	BT 30 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	ISO 7388-2

Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon