

Garant
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 40 court, Ø mandrin d1: 13mm

Données de commande

N° commande	302895 13
GTIN	4067263002574
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout.

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min⁻¹. Type ADB.

Utilisation:

Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.

Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Ø ext. D	27 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	13
Clé spéciale adaptée 309840	13
Longueur de col cote A	55 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	13

Support	BT 40 court
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise