

**Garant**
**Mandrin de frettage avec arrosage, PSC 50 court, Ø serrage D1: 10mm**

**Données de commande**

N° commande	308562 10
GTIN	4067263014768
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Avec canaux d'arrosage et filetages obturables.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

**Accessoire(s):**

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450.  
Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

**Description technique**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Arrosage	Obturable
Longueur de col cote A	75 mm
Ø ext. D	32 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	10 mm
Support	PSC 50 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage