

**Plot magnétique «Hold fast», AlNiCo, Ø: 70mm****Données de commande**

N° commande	085968 70
GTIN	2050000965340
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

Pour le décollage de l'aimant de la pièce par broche. Avec 2 trous filetés M8 pour la fixation d'attaches.

Description technique

Force d'attraction	880 N
Poids	2 kg
Ø	70 mm
Hauteur corps magnétique	64,5 mm
Filetage de fixation dans la tête magnétique	M8 mm
Nombre de filetages de fixation	2
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique

