


**Porte-outils, forme B1 radial à droite, court, Queue Ø d1: 50mm**

**Données de commande**

N° commande	319007 50
GTIN	4067263201106
Classe d'article	32V

**Description**
**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
h <sub>5</sub>	36 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	50 mm

Code couleur queue VDI	VDI 50
$l_1$	30 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI