


**Porte-outils, forme B3 radial à droite, court, Queue Ø d1: 40mm**

**Données de commande**

N° commande	319027 40
GTIN	4067263201199
Classe d'article	32V

**Description**
**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 ±2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Avec gicleurs.

**Utilisation:**

Principalement pour usinage extérieur.

**Norme:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Description technique**

$l_1$	22 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	25 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm

$l_2$	44 mm
$h_5$	32,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Forme	B
Type de produit	Porte-outils VDI