



Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M16



Données de commande

N° commande	370060 M16
GTIN	4059245309481
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Charge admissible maximale (statique)	90 kN
Filetage M	M16
Ø ext. D	22 mm

Hauteur H ₂	24 mm
H ₁	40 mm
Type de produit	Support à bille oscillante