



Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M6



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 370062 M6 |
| GTIN | 4059245309573 |
| Classe d'article | 37K |

Description

Exécution:

- **Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.**
- **Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.**

Retour automatique à la position initiale.

Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

| | |
|------------|-------|
| Filetage M | M6 |
| Ø ext. D | 26 mm |
| Longueur 1 | 36 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Charge admissible maximale (statique) | 64 kN |
| Longueur de col L_2 | 10 mm |
| H_1 | 13 mm |
| Hauteur H_2 | 9 mm |
| Type de produit | Support à bille oscillante |