



Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M6



Données de commande

N° commande	370068 M6
GTIN	4059245000999
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Corps phosphaté en acier pour traitement thermique. Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille. Retour automatique à la position initiale. Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 – 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Filetage M	M6
Charge admissible maximale (statique)	50 kN
Ø ext. D ₁	18 mm
Ø ext. D	22 mm

Fiche technique

Ø D ₃	8 mm
Hauteur H	16,5 mm
Type de produit	Support à bille oscillante