



Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l'arrière, Filetage M: M10



Données de commande

N° commande	370069 M10
GTIN	4059245001064
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Corps phosphaté en acier pour traitement thermique. Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille. Retour automatique à la position initiale. Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les crochets de bridage 370073 et 370074.

Description technique

Charge admissible maximale (statique)	140 kN
Ø ext. D ₁	29 mm
Ø ext. D	34 mm
Filetage M	M10
Ø D ₃	13 mm

Fiche technique

Hauteur H	27 mm
Type de produit	Support à bille oscillante