



Crochet de bridage cylindrique, Type: 1



Données de commande

N° commande	370076 1
GTIN	4059245030828
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni. Tête de vis reposant sur le crochet de bridage lors du montage.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces. Pour le serrage compact de pièces. Pour montage dans des dispositifs de serrage individuels.

Accessoire(s):

Ressorts et vis cylindriques disponibles sur demande

Description technique

Hauteur H_2	10 mm
$F_{max.}$	4,8 kN
H_1	42 mm
$\varnothing D$	16 mm
$\varnothing D_3$	6,5 mm

Fiche technique

B	11 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø D ₁	10 mm
Type de produit	Crochet de bridage