

**Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
63/5mm****Données de commande**

N° commande	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Plaquette adaptée	PN.. 1205
Vis pour plaquette	229700
Ø fixation	22 mm
Ø dents D_c	63 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Ø ext. max. D_{max}	76 mm

Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------