



Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/6mm



Données de commande

N° commande	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Vis pour plaquette	229700
Ø dents D_c	80 mm
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	PN.. 1205
Ø ext. max. D_{\max}	93 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Nombre de dents Z	6

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	47,5 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------