

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
315/14mm****Données de commande**

N° commande	224000 315/14
GTIN	4960664533176
Classe d'article	25P

Description**Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

Description technique

Ø ext. max. D_{max}	322 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	12 mm
Ø dents D_c	315 mm
Longueur totale L_{tot}	60 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Ø fixation	60 mm
Cassette	229765

Vis pour cassette	229704
Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Nombre de dents Z	14
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229704
Cartouche	229765
Vis de serrage	229703