

Garant**XDLT 120408 ER, HU7810, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212966 ALU
GTIN	4045197581723
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Avance f_z par dent: 1 mm

Code ISO plaquette: XDLT 120408 ER

Type: ALU

Rayon d'angle: 0,8 mm

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$: 2,6 mm**Description technique**

Type	ALU
Code ISO plaquette	XDLT 120408 ER
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	2,6 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1,8 mm
Avance f_z par dent	1 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		