

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/6mm****Données de commande**

N° commande	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Classe d'article	25P

Description**Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

Description technique

Cassette	229765
Ø fixation	40 mm
Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	12 mm
Vis pour cassette	229704
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Longueur totale L_{tot}	60 mm
Ø dents D_c	125 mm

Ø ext. max. D_{max}	132 mm
Nombre de dents Z	6
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

Vis de serrage	229704
Cartouche	229765
Vis de serrage	229703