

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 125/8mm****Données de commande**

N° commande	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Classe d'article	25P

**Description****Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

**Utilisation:**

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

**Description technique**

Ø ext. max. $D_{max}$	132 mm
Ø fixation	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	12 mm
Ø dents $D_c$	125 mm
Vis pour plaquette	229703 (T25; 7,5 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	60 mm
Plaquette adaptée	SP.. 1806
Nombre de dents Z	8

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	75 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraises à surfacer

---

## Accessoires

Vis de serrage	229703
----------------	--------