

**Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 160/8mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 224000 160/8  |
| GTIN             | 4960664533053 |
| Classe d'article | 25P           |

**Description****Exécution:**

Fraises avec pas normal et étroit.

**Utilisation:**

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

**Description technique**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$ | 12 mm                |
| Ø fixation                           | 40 mm                |
| Vis pour cassette                    | 229704               |
| Plaquette adaptée                    | SP.. 1806            |
| Vis pour plaquette                   | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Ø ext. max. $D_{\max}$               | 167 mm               |
| Longueur totale $L_{\text{tot}}$     | 60 mm                |
| Cassette                             | 229765               |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ø dents $D_c$            | 160 mm             |
| Nombre de dents Z        | 8                  |
| Type de queue            | avec alésage       |
| Angle d'attaque $\kappa$ | 75 degré           |
| Arrosage interne         | non                |
| Méthode d'usinage        | HPC                |
| Type de produit          | Fraises à surfacer |

---

## Accessoires

|                |        |
|----------------|--------|
| Vis de serrage | 229704 |
| Vis de serrage | 229703 |
| Cartouche      | 229765 |