

Garant
XDLW 070308 TN, HB7705, Type: HART


Données de commande

N° commande	212930 HART
GTIN	4045197321220
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Avance f_z par dent: 0,36 mm

Code ISO plaquette: XDLW 070308 TN

Type: CARB

Rayon d'angle: 0,8 mm

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$: 1,58 mm

Description technique

Type	CARB
Code ISO plaquette	XDLW 070308 TN
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,58 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7705
Type d'outils	Carbure

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,85 mm
Avance f_z par dent	0,36 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage