

Garant**WOEX 05T304 F, HB7310, Type: ALU**

Données de commande

N° commande	232660 ALU
GTIN	4045197346599
Classe d'article	21E

Description

Adapté(s) pour :

Forets à plaquettes GARANT 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Méthode d'usinage: MTC

Avance f: 0,1 mm/tr

Description technique

Avance f	0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	WOEX 05T304 F
Nuance	HB7310
Type d'outils	Carbure
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
CuZn	adaptée	300 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée	150 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		