

Garant

Fraise à bout hémisphérique PCD avec arrosage interne Coupe droite, PCD, Ø e8 DC: 6 mm



Données de commande

N° commande	209655 6
GTIN	4045197513335
Classe d'article	11Y

Description

Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un **rendement optimal** dans l'usinage du PRFC, du PRFV et du graphite.

Coupe droite pour usage neutre.

Nombre de dents Z: 2

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe L_c : 6 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 15 mm

Ø de détalonnage D_1 : 5,5 mm

Longueur totale L: 80 mm

Ø queue D_s : 6 mm

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans le PRFV/PRFC	0,04 mm
Avance f_z pour le copiage dans le PRFV/PRFC	0,07 mm
Ø de détalonnage D_1	5,5 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de col L_1 avec détalonnage	15 mm
Ø dents D_c	6 mm
Avance f_z pour le copiage dans le graphite	0,12 mm
Avance f_z pour le dressage dans le graphite	0,08 mm

Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Longueur de coupe L _c	6 mm
Rayon R	3 mm
Revêtement	PCD
Type d'outils	PCD
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	oui
Bague de couleur	Noir
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------