

Garant
Fraise à bout hémisphérique PCD avec arrosage interne Coupe droite, PCD, Ø e8 DC: 16 mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 209655 16 |
| GTIN | 4045197513373 |
| Classe d'article | 11Y |

Description
Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un **rendement optimal** dans l'usinage du **PRFC, du PRFV et du graphite.**

Coupe droite pour usage neutre.

Nombre de dents Z: 2

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe L_c : 10 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage: 35 mm

Ø de détalonnage D_1 : 15 mm

Longueur totale L: 125 mm

Ø queue D_s : 16 mm

Description technique

| | |
|---|---------|
| Longueur de col L_1 avec détalonnage | 35 mm |
| Ø de détalonnage D_1 | 15 mm |
| Avance f_z pour le copiage dans le graphite | 0,15 mm |
| Ø dents D_c | 16 mm |
| Avance f_z pour le copiage dans le PRFV/PRFC | 0,1 mm |
| Avance f_z pour le dressage dans le graphite | 0,11 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f_z pour le dressage dans le PRFV/PRFC | 0,07 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Ø queue D _s | 16 mm |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Longueur de coupe L _c | 10 mm |
| Rayon R | 8 mm |
| Revêtement | PCD |
| Type d'outils | PCD |
| Norme | Norme usine |
| Tolérance Ø nominal | e8 |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical |
| Largeur de passe a _e pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage |
| Largeur de passe a _e pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Bague de couleur | Noir |
| Type de produit | Fraises à queue cylindrique |

Services

| | |
|--|-----------|
| Affûtage de queue pour mandrin de frettage avec fonction de sécurité Ø queue outil 16 mm | SZ2025 16 |
| Rectification de queue Type HB | 129100 HB |